

Каталог EVE

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ







mydent@

UNIVERSAL

L22m

1101

1100

22 X 3

EVE UNIVERSAL - силиконовые полиры на держателе.

Универсальные силиконовые полиры для съема и контурирования керамики, благородных металлов, пластмасс, цемента и амальгамы.



DIACYNT PLUS



Алмазные шлифовальные головки с синтетическим соединением предназначены для обработки металлов и керамики.

- Структура с открытыми порами минимизирует выделение тепла.
- Мягкая, приятная шлифовка.
- Чрезвычайно высокая производительность
- Высокая стабильность кромок.
- Нет аккумуляции тепла в системе обслуживания.
- Синтетическое соединение.








7.000 - 10.000 min⁻¹ max. 15.000 min-1

10, 100 шт/упак

код формы артикул размер







грубые

8.000 - 12.000 min⁻¹ max. 25.000 min-1

1, 10 шт/упак

код формы артикул размер

средние

8.000 - 12.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹

1, 10 шт/упак

код формы артикул размер





mydent●

DIAPRO

- Специально для силикатной керамики.
- Алмазное зерно для максимальной эффективности.
- Результат полировки соответствует глазурованному обжигу.
- Перед полировкой шлифуют с помощью DIASYNT® PLUS.

DIACERA

Алмазные полиры для обработки оксида циркония.


- Отличный результат полировки благодаря оптимальным размерам алмазного зерна.
- Сводят к минимуму шероховатость поверхности, создают зеркальный блеск.
- Низкий диапазон числа оборотов, незначительное тепловыделение.





Набор НР321





- 😱 средние
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

- финишные
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер



- 🕰 средние
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

- **Э** финишные
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер



DIAPOL

L26Dg

7000

26 X 2

L26Dmf

7100

26 X 2

L26D

7081

Трёхшаговая система алмазной полировки для обработки, сглаживания и полировки до зеркального блеска керамики и металла.

Из-за очень короткого времени обработки и отличного качества полировки без пасты полиры EVE Diapol высоко ценятся как в качестве коррекционных инструментов для исправления нарушений блеска вследствие термического воздействия, так и для дополнительной подгонки.

При этом отмечается весьма значительный прирост качества по сравнению с традиционной полировкой.

SL20Da

7001

20 X 1

SL20Dmf

7101

20 X 1

H2Dq

7042

4 X 13

H2Dmf

7142

4 X 13

H2D

7091

H8Dg

7048

11 X 2

H8Dmf

7148

11 X 2

H8D

7072

H15Da

7055

14,5 X 2,5

H15Dmf

7155

14,5 X 2,5

H15D

7078

S3Dg

7033

3 X 22

S3Dmf

7133

3 X 22

S3D

7088

3 X 22

R17Dg

7004

17 X 2,5

H17Dmf

7104

17 X 2,5

R17D

7087

17 X 2,5



Набор НР310

- 🚱 грубые
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер



- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы артикул размер

- финишные
- 7.000 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

ECOCERAM

Трехшаговая система силиконовой полировки для съема, сглаживания и полировки керамики.



	•
R22NK	LS22NK
1600	1601

22 X 4

R22SK	LS22SK
1700	1701
22 🗸 2	22 Y /I

🔛 грубые

7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹

10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер

Средние

7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹

10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер

мелкие

7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹

10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер

ACRYL

Двушаговая система обработки акриловых пластмасс.

22 X 3



7.000 – 15.000 min⁻¹

3 10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер

26X2 20X1 4X13 11X2 14,5X2,5

SL20D







mydent◎

EVEFLEX 400

- Для эффективного удаления материала с хром-кобальтовых сплавов.
- Удаляет излишки и разглаживает поверхность.
- Твердое соединение для длительного срока службы.



средние


7.000 – 12.000 min⁻¹


🗃 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

EVEFLEX 500-800

- Для эффективного удаления материала с хром-кобальтовых сплавов.
- Удаляет излишки и разглаживает поверхность.
- Твердое соединение для длительного срока службы.







рубые

7.000 - 10.000 min⁻¹

🗃 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

😱 грубые

7.000 - 10.000 min⁻¹

诸 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

😱 финишная

7.000 – 10.000 min⁻¹

🕜 1, 10 шт/упак

код формы **артикул** размер

4801

EVEFLEX PINS

- Для полировки труднодоступных мест.
- Различная зернистость, диаметр и связка.






7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹

CHROM PLUS

Двухшаговая система полировки для обработки хромовых сплавов, нержавеющей стали и титатна. Система отлично подходит для обработки высокопрочных сплавов.









mydent@

TECHNIK

Трехшаговая система полировки для обработки пластмасс, используемых в протезировании и ортодонтии.

- Удобное обращение.
- Контролируемые работы.

2232

10 X 20

2234

10 X 24





Набор НР 115





5.000 – 7.000 min⁻¹ max. 15.000 min⁻¹

10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер

средние

5.000 – 7.000 min⁻¹ max. 15.000 min⁻¹

10, 100 шт/упак

код формы **артикул** размер



2238

5,5 X 16

2240

6,5 X 17

2236

15 X 17

финишные

5.000 - 7.000 min⁻¹ max. 15.000 min⁻¹

🕜 10, 100 шт/упак

код формы артикул размер

Прецизионные держатели

Из нержавеющей стали для немонтируемых полиров EVE



код формы **артикул** головка винта (мм)

Чашки для замешивания



Магнитные подставки




Устойчивые магнитные подставки диаметр 59 мм; высота 57 мм



На сегодня компания EVE является мировым лидером на рынке вращающихся шлифовальных и полировальных инструментов. Компания тщательно испытывает материалы и внедряет инновационные технологии для разработки новых продуктов, предназначенных для обработки поверхностей.

Опыт компании и навыки в области шлифовальных и полировальных инструментов позволяют производить высококачественные инструменты на выгодных условиях для самых различных рынков и сфер применения. Полировальные инструменты для применения в области медицины относятся к классу II а.

Компания EVE Ernst Vetter GmbH, расположена в городе Пфорцхайм, Германия. В ходе развития компании были разработаны новые технологии производства вращающихся шлифовальных и полировальных инструментов, а также специальные продукты для стоматологии и ювелирного дела.





Официальный представитель на территории РФ

Шоу-рум MyDent24 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А стр.4, подъезд 2, этаж 1

+7 800 775-56-24 +7 495 665-79-32 www.mydent24.ru shop@mydent24

